


# Sukamas paskirstytojas GF-1/2-2

Gaminio numeris: 539289

FESTO

Besisukantis oro šakotuvus, 2 atskiri jėjimai ir išėjimai.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	15 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Standartinis srauto pralaidumas 1.1-2.1	4.440 l/min
Standartinis srauto pralaidumas 1-2-2.2	7.380 l/min
Maksimalus greitis	300 1/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-] Water (liquid, free of ice)
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Use 5 µm filter when operating with water Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 80 °C
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/2
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/2
Informacija	atitinka RoHS