


Variklio kabelis KMTR-LAC-S50HC-S50HC-10

Gaminio numeris: 539491

FESTO

HME elektrinio modulio prijungimui prie SFC-LAC pavaros valdiklio.
Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2011.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus
Atsparumo korozijai klasė CRC	0
Saugojimo temperatūra	-25 ... 70 °C
Apsaugos klasė	IP54
Aplinkos temperatūra	-25 ... 70 °C -25 ... 70 °C
Tinkamas magistraliniam ryšiui	Taip
Kabelio struktūra	7 x 1,5mm ² + 2 x (2x 0,34 mm ²)
Kabelio skersmuo	15,9 mm
Kabelio ilgis	10 m
Kabelio apvalkalo spalva	oranžinis
Informacija	Turi PWIS medžiagų
Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai	PUR