



Priartėjimo jutiklis SMT-8F-PS-24V-K0,3-M5D

Gaminio numeris: 539493

FESTO

Elektrinis, bekontaktis, PNP, pavaram su 8 mm pločio grioveliu.
Montuojamas iš viršaus, M5 šakutė.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus DC įtampos lygis	10 ... 30 V
Jungiklio išėjimas	PNP/NPN
Komutavimo elemento funkcija	Normaliai atviras kontaktas
Maksimali išėjimo srovė	100 mA
Kabelio ilgis	0,3 m
Elektrinis pajungimas	Jungtis su kabeliu M5x0,5
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Paremtas standartu	DIN EN 60947-5-2
Konstrukcija	T- formai
Montavimo pozicija	Bet koks
Atsparumas trumpam jungimui	Taip
Matuotas kintamasis	Pozicija
Matavimo principas	Magnetovaržinis
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	visoms elektrinėms jungtims
Darbo režimo displėjus	LED geltonas
išjungimo laikas	7 ms $x \leq 11 \text{ ms}$
Suveikimo laikas	0,5 ms
Induktyvinė apsauginė grandinė	Integruota
Maksimali kontaktinė galia, nuolatinė srovė	3 W
Liekamoji srovė	0,1 mA
Liekamoji pulsacija	10 %
Įtampos kritimas	1,8 V
Perkrovimo galimybė	Galimas
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	atitinka EU-EMV reikalavimus atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
Apsaugos klasė	IP65 IP67
Aplinkos temperatūra	-5 ... 60 °C -20 ... 60 °C
Leidimas	c UL us - Listed (OL) C-Tick
Suspaudimo momentas	0,6 Nm
Minimalus kabelio sulenkimo spindulys	30 mm
Produkto svoris	10 g
Perjungimo reikšmės atkuriamumas	+/- 0,1 mm
Jungties išėjimo kryptis	ašinis
Kabelio tipas	LiFY11Y
Montavimo tipas	Užfiksuota T formoje
Korpuso spalva	Juodas
Kabelio apvalkalo spalva	pilkas
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie tvirtinimą	PA
Medžiagos informacija, izoliuojanti įvorė	PVC
Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai	PUR
Werkstoffinformation Steckkontakte	Žalvaris Auksuota