



Pajungimo kabelis NEBU-M5G4-K-1-Q3-M12G4

Gaminio numeris: 539512

FESTO

atstumo sensoriams, padėties siūstuvus, slėgimo jungtukui, srauto sensoriams, optiniai ir induktyviniai jutikliai.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus AC įtampos lygis	30 V
Nominalus DC įtampos lygis	30 V
Leidžiama srovės apkrova	1,7 A
Užterštumo laipsnis	3
Apsaugos klasė	IP65 IP67
Maksimalus įtempimo momentas, kištuko lizdas	0,3 Nm
Maksimalus kištuko veržimo momentas.	0,5 Nm
Minimalus kabelio sulenkimo spindulys	35 mm
Elektrinis pajungimas	4-polis / 5-laidis M5x0,5 / M12x1 Tiesus kištukas / Tiesus lizdas
Kabelio struktūra	4 x 0,14 mm ²
Kabelio skersmuo	3,4 mm
Kabelio ilgis	1 m
Kabelio tipas	LiFY11Y
Nominalus laidininko skerspjūvis	0,14 mm ²
Montavimo tipas	Su įsriegiama veržle Su įvorės veržle
Korpuso spalva	Juodas
Kabelio apvalkalo spalva	pilkas
Informacija apie užveržimą	Žalvaris Nikeliuota
Informacija apie tvirtinimą	TPE-U(PU)
Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai	TPE-U(PU)
Informacija apie medžiagas, įkišami kontaktai	Žalvaris Auksoota