



Slėgio reguliatorius - baterija LRB-1/4-DB-7-O-K2-MINI

Gaminio numeris: 540040
Nebetiekiamas produktas

FESTO

2,3,4 arba 5 reguliatorių baterija be manometru.

Type to be discontinued. Available until 2024. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Mini
Serijos	DB
Vykdiklio užraktas	Pasukama rankenėlė su užraktu
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	ant P- kolektoriaus tiesiogiai valdomas stūmoklio reguliatorius
Valdiklio funkcija	Pastovus išėjimo slėgis su antriniu išmetimu su grįžtamu srautu
Operating pressure MPa	0,15 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	1,5 ... 10 bar
Slėgio reguliavimo diapazonas Mpa	0,05 ... 0,7 MPa
Slėgio valdymo diapazonas	0,5 ... 7 bar
Slėgio reguliavimo diapazonas psi	7 ... 100 psi
Maksimali slėgio histerezė	0,5 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	≥ 1.000 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	-5 ... 50 °C
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	500 g
Montavimo tipas	Instaliavimas į priekinę panelę su priedais
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/2
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/4
Material of plug screw	Plienas Galvanizuota
Material spacer pin	Aliuminio liejinys
Material manifold	Aliuminio liejinys
Material sealing ring	PVC
Material seals	NBR
Material housing	PA - sustiprintas