



Pozicijos siųstuvas SMAT-8E-S50-IU-M8

Gaminio numeris: 540191
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Su integruota signalizacija, analoginiu elektriniu išėjimu ir indikacija.
Montuojamas į T- tipo griovelį

Type to be discontinued. Available until 2023. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	T- formai
Leidimas	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
KC mark	KC-EMV
Skyriaus sertifikatas	UL E232949
Informacija	Be vario ir PTFE. atitinka RoHS Be halogeno
Instructions for use	Support / Antrieb-Sensor-Übersicht „Der passende Sensor zum Antrieb“
Matuotas kintamasis	Pozicija
Matavimo principas	Holo magnetinis
Atstumo matavimo diapazonas	48 ... 52 mm
Aplinkos temperatūra	-20 ... 50 °C
Standartinis skaitymo intervalas.	2,85 ms
Maksimalus eigos greitis	3 m/s
Judėjimo rezoliucija	0,064 mm
Pasikartojimo tikslumas ± mm	0,128 mm
Histerežė	0,064 mm
Analoginis išėjimas	0 - 10 V 4 - 20 mA
Jautrumas, srovė išėjime	0,305 mA/mm
Jautrumas, įtampa išėjime	0,152 V/mm
Tipinė teisiškumo paklaida ± mm	±0,25 mm
Maksimali apkrovos varža, srovinis išėjimas.	500 Ohm
Minimali apkrovos varža, srovinis išėjimas.	2 kOhm
Atsparumas trumpam jungimui	Taip
Perkrovimo galimybė	Galimas
Nominalus DC įtampos lygis	15 ... 30 V
Liekamoji pulsacija	10 %
Tuščiosios veikos srovė	32 mA
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	visoms elektrinėms jungtims
Electrical connection 1, connection type	Kištukas
Electrical connection 1, connection technology	M8x1, A-coded to EN 61076-2-104
Electrical connection 1, number of pins/wires	4
Jungties išėjimo kryptis	Šalutinis
Material electrical contact	Brass, gold-plated
Montavimo tipas	Užfiksuota T formoje

Savybės	Reikšmė
	įjungiamas į išilginį lizdą
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	15 g
Korpuso spalva	Juodas
Material housing	PA - sustiprintas PC
Material of union nut	Nikeliuotas varis
Parodyti kada pasiruošęs	LED žalias
Būsenos indikavimas	Raudonas diodas= viršyta jautrumo riba.
Apsaugos klasė	IP65 IP67
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L