


Manipuliavimo modulis HSW-10-AS

Gaminio numeris: 540226

FESTO

"Paimti ir padėti" modulis detalių perkėlimui 90° kampu, be pavaros su guoliais



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Darbinė eiga | 9 ... 15 mm |
| Dydis | 10 |
| Maksimali tiesinė eiga prie 90° pasvirimo kampo | 90/90 mm |
| Z eiga | 80 ... 100 mm |
| Dempferiavimas | garso slopinimas per buferį |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Konstrukcija | Pavaros velenėlis linijinė kreipiamoji su sukimosi guoliais valdomos sekos judėjimas |
| Pozicijos atpažinimas | priartėjimo jutikliams |
| Kartojimo tikslumas, galinė padėtis | +/-0,02 mm |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Aplinkos temperatūra | 0 ... 60 °C |
| Maksimalus momentas ant pavaros veleno | 0,85 Nm |
| Maksimali ašinė jėga ant pavaros veleno | 10 N |
| Maksimalus momentas Mx | 0,6 Nm |
| Maksimalus momentas My | 0,6 Nm |
| Maksimalus momentas Mz | 0,6 Nm |
| Didžiausia leistina apkrova | 0,5 kg |
| Maksimali radialinė jėga veikianti pavaros veleną | 30 N |
| Maksimali išvystoma jėga Y kryptimi | 30 N |
| Produkto svoris | 1.200 g |
| Montavimo tipas | Su kiauryme ir centravimo įvore |
| Material stops | aukštai legiruotas plienas |
| Material spring pressure piece | aukštai legiruotas plienas |
| Material sub-base | Aliuminio liejinys anoduotas |
| Material bracket | Aliuminio liejinys anoduotas |
| Material cross-guide | Termiškai apdirbtas plienas |
| Material swivel lever | Grūdintas plienas poliruotas |
| Material slotted guide plate | Grūdintas plienas kietas (užgrūdintas) |
| Material sensor rail | Aliuminio liejinys anoduotas |
| Material bar | Aliuminio liejinys anoduotas |
| Material adjusting screw | aukštai legiruotas plienas |