


# Manipuliavimo modulis HSW-12-AS

Gaminio numeris: 540232

FESTO

"Paimti ir padėti" modulis detalių perkėlimui 90° kampu, be pavaros su guoliais



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Darbinė eiga	15 ... 25 mm
Dydis	12
Maksimali tiesinė eiga prie 90° pasvirimo kampo	142/142 mm
Z eiga	80 ... 100 mm
Dempferiavimas	garso slopinimas per buferį
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Pavaros velenėlis linijinė kreipiamoji su sukimosi guoliais valdomos sekos judėjimas
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Kartojimo tikslumas, galinė padėtis	+/-0,02 mm
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Maksimalus momentas ant pavaros veleno	12,25 Nm
Maksimali ašinė jėga ant pavaros veleno	18 N
Maksimalus momentas Mx	1,5 Nm
Maksimalus momentas My	1,5 Nm
Maksimalus momentas Mz	1,5 Nm
Didžiausia leistina apkrova	1 kg
Maksimali radialinė jėga veikianti pavaros veleną	45 N
Maksimali išvystoma jėga Y kryptimi	35 N
Produkto svoris	2.800 g
Montavimo tipas	Su kiauryme ir centravimo įvore
Material stops	aukštai legiruotas plienas
Material spring pressure piece	aukštai legiruotas plienas
Material sub-base	Aliuminio liejinys anoduotas
Material bracket	Aliuminio liejinys anoduotas
Material cross-guide	Termiškai apdirbtas plienas
Material swivel lever	Grūdintas plienas poliruotas
Material slotted guide plate	Grūdintas plienas kietas (užgrūdintas)
Material sensor rail	Aliuminio liejinys anoduotas
Material bar	Aliuminio liejinys anoduotas
Material adjusting screw	aukštai legiruotas plienas