


Amortizatorius YSRW-DGC-40-GF

Gaminio numeris: 540352

FESTO

Tiesinei pavarai DGC-G



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|-------------------------------|---|
| Dydis | 40 |
| Dempferiavimas | savireguliuojantis Minkšta charakteristika |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Pozicijos atpažinimas | Be |
| Maksimalus smūginis greitis | 3 m/s |
| Darbo režimas | vienpusio veikimo stumiantys |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 80 °C |
| Montavimo tipas | Su užraktu |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material piston rod | aukštai legiruotas plienas |