



# Priartėjimo jutiklis SMT-C1-PS-24V-K2,5-OE

Gaminio numeris: 540431

FESTO

CDN cilindrų su jutiklių begeliu išoriniam padėtis nuskaitymui.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	Blokinė konstrukcija
Paremtas standartu	EN 60947-5-2
Leidimas	C-Tick
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus
Informacija	Cable halogen-free Be vario ir PTFE.
Matuotas kintamasis	Pozicija
Matavimo principas	Magnetinis induktyvinis
Matavimo metodas	absoliutus
Aplinkos temperatūra	-20 ... 70 °C
Jungiklio išėjimas	PNP
Komutavimo elemento funkcija	Normaliai atviras kontaktas
Histerezė	≤ 2 mm
Suveikimo laikas	≤ 0,5 ms
išjungimo laikas	≤ 0,5 ms
Maksimali išėjimo srovė	200 mA
Maksimali kontaktinė galia, nuolatinė srovė	6 W
Įtampos kritimas	< 1,8 V
Induktyvinė apsauginė grandinė	Pritaikytas MZ-, MY-, ME-ritėms
Liekamoji srovė	< 0,1 mA
Atsparumas trumpam jungimui	Pulsuojantis
Perkrovimo galimybė	Galimas
Nominalus DC įtampos lygis	10 ... 30 V
Liekamoji pulsacija	10 %
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	visoms elektrinėms jungtims
Elektrinis pajungimas	3- šerdys Kabelis
Jungties išėjimo kryptis	ašinis
Kabelio ilgis	2,5 m
Kabelio apvalkalo spalva	pilkas
Kabelio tipas	Lif12Y33Y
Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai	TPE-O
Laido galai	Laido antgalis
Montavimo tipas	užfiksuotas
Suspaudimo momentas	1,2 Nm
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	60 g
Korpuso spalva	Juodas
Informacija apie tvirtinimą	Aliuminio liejinys PP TPE-U(PU) aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Darbo režimo displėjus	LED geltonas
Aplinkos temperatūra	-20 ... 70 °C
Apsaugos klasė	IP65 IP67 pagal IEC 60529