



# Pusiau sukimosi pavara DRQD-25-180-PPVJ-A-AL-FW

Gaminio numeris: 540464

FESTO

Padėties sekimui, su galine smūgio amortizacija ir eigos kompensavimo guoliais. Maitinimo jungtis kairėje.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	25
Posūkio kampo nustatymo diapazonas	-20 ... 6 deg
Pasisukimo kampas	0 ... 180 deg
Dempferiavimas	Pneumatinė amortizacija, reguliuojama
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Krumpliaustiebis/krumpliaratis
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Darbinis slėgis	1 ... 10 bar
Maksimalus svyravimų dažnis prie 6 bar	1,3 Hz
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Filtruotas suslėgtas oras
Atsparumo korozijai klasė CRC	1
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Sukimo momentas prie 6 bar	6,1 Nm
Leidžiamas masės inercijos momentas	0,002 kgm <sup>2</sup>
Montavimo tipas	Su kiauryme su vidiniu sriegiu Pasirenkamas
Pneumatinis pajungimas	M5
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie pavaros veleną	Termiškai apdirbtas plienas
Informacija apie uždengimą	Aliuminis
Informacija apie sandariklius	NBR TPE-U(PU)
Informacija apie tvirtinimą	Aliuminis