


Rutulinio skirstytuvo pavaros komponentas VZPR-BPDH-22-R114R

Gaminio numeris: 540876

FESTO

Susideda iš pneumatinės posūkio pavaros DAPS sujungtos su 2/2 tipo VAPB nerūdijančio pleno rutuline sklende.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	2- eigė rutulinė sklendė Posūkio pavara
Veikimo būdas	elektrinis pneumatinė
Montavimo pozicija	Bet koks
Montavimo tipas	CNOMO su vidiniu sriegiu
Sąsajos	Rp1 1/4
Komutavimo pozicijos indikatorius	Rankenėlės kryptis = srauto kryptis
Skersmuo DN	32
Rutulinės sklendės pavaros nominalus slėgis	1 ... 8,4 bar
Nominalus armatūros slėgis	63
Terpės temperatūra	-20 ... 150 °C
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Informacija	Turi PWIS medžiagų
Tinka maisto pramonei	Ne
Produkto svoris	4.200 g
Atsparumo korozijai klasė CRC	3