

Išėjimo modulis CPX-8DA

Gaminio numeris: 541482

FESTO

Su kanalu diagnostika.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Matmenys B x L x H	(įmtinai ryšio blokas ir prijungimo prietaisai) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Produkto svoris	49 g
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Apsaugos klasė	Priklausomai nuo ryšio bloko
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress (sumontuotas)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA - sustiprintas PC
LED vaizduoklis	1 group diagnostics 8 channel diagnostics 8 channel status
Diagnoze	Short circuit/overload per channel Nepakankama įtampa, išėjimai
Išėjimų kiekis	8
Parametrų konfigūravimas	Fail-safe mode per channel Forcing per channel Idle mode per channel Behaviour after short circuit Module monitoring
Nominalus DC įtampos lygis	18 ... 30 V
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Srovės sunaudojimas esant nominaliai įtampai	Tipiškai 16 mA
Išėjimų charakteristikų kreivė	IEC1131-T2
Loginių išėjimų perjungėjas	PNP (teigiamas komutavimas)
Didžiausia leistina suminė išėjimų srovė moduliui	4 A
Didž. galingumas kanalui	0,5 A (12 W lemputės galingumas)
Potencialo atskyrimas kanalas- kanalas	Ne
Potencialo atskyrimo kanalas- vidinė ryšio sistema	Taip, tarpiniam aprūpinimui
Apsauga (trumpo jungimo)	vidinė elektroninė apsauga per kanalą