


# Tarpinės pozicijos modulis DADM-DGC-40-A

Gaminio numeris: 541702

FESTO

tinka linijinei pavarai DGC



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	40
Montavimo pozicija	Bet koks
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Operating pressure MPa	0,25 ... 0,8 MPa
Darbinis slėgis	2,5 ... 8 bar
Operating pressure	36,25 ... 116 psi
Maksimalus smūginis greitis	3 m/s
Maksimalus sukimosi laikas	300 ms
Kartojimo tikslumas	0,02 mm
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	970 g
Montavimo tipas	įtvirtintas į cilindrą DGC
Pneumatinis pajungimas	M5
Informacija	atitinka RoHS
Material stop screw	Plienas Galvanizuota
Material seals	TPE-U(PU)
Material housing	Aliuminio liejinys anoduotas
Material lever	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material clip	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material nut	Plienas Galvanizuota
Tikslumo reguliavimas	4 mm
Darbo režimas	dvipusio veikimo