


Pajungimo kabelis NEBV-B2W3P-F-2.5-M12G5

Gaminio numeris: 542133

FESTO

paruoštas MFH skirstytuvams.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|--|
| Paremtas standartu | EN 175301-803 EN 61076-2-101 |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Kabelio priedas | Standartas |
| Komutavimo pozicijos indikatorius | LED |
| Darbo režimo displejus | LED geltonas |
| Nominali darbinė nuolatinė įtampa | 24 V |
| Leidžiama srovės apkrova | 4 A |
| Apsaugos klasė | IP65 IP67 |
| Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai | -5 ... 70 °C |
| Aplinkos temperatūra | -5 ... 70 °C |
| Maksimalus užveržimo momentas | 0.6 Nm prie M12x1 0.4 Nm prie M3 |
| Minimalus kabelio sulenkimo spindulys | 59 mm |
| Produkto svoris | 181 g |
| Elektrinė jungtis 1 | Kampinis kištukas, kvadratinė forma, 3- polių, tipas BI |
| Elektrinė jungtis 2 | Tiesus kištukas, M12x1, 5 polių, A- kodas |
| Kabelio struktūra | 3 x 0,75 mm ² |
| Kabelio skersmuo | 5,9 mm |
| Kabelio ilgis | 2,5 m |
| Nominalus laidininko skerspjūvis | 0,75 mm ² |
| Apsaugotas įžeminimas | Galimas |
| Montavimo tipas | Elektromagnetiniame skirstytuve su M3 centriniu varžtu Su srieginiu kištuku |
| Korpuso spalva | Juodas |
| Kabelio apvalkalo spalva | pilkas |
| Informacija apie sandariklius | TPE-U(PU) |
| Informacija apie tvirtinimą | PBT TPE-U(PU) |
| Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai | PVC |
| Varžto medžiagos duomenys | Plienas Cinkuota |
| Informacija apie medžiagas, įkišami kontaktai | alavinių kontaktų lizdas Vario lydinys kištukas, auksiniai kontaktai |