


Pajungimo kabelis NEBV-C1W3P-F-2.5-M12G5

Gaminio numeris: 542134

FESTO

paruoštas MEBH skirstytuvams.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Paremtas standartu	EN 175301-803 EN 61076-2-101
Montavimo pozicija	Bet koks
Kabelio priedas	Standartas
Komutavimo pozicijos indikatorius	LED
Darbo režimo displejus	LED geltonas
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Leidžiama srovės apkrova	4 A
Apsaugos klasė	IP65 IP67
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	-5 ... 70 °C
Aplinkos temperatūra	-5 ... 70 °C
Maksimalus užveržimo momentas	0.6 Nm prie M12x1 0.4 Nm prie M2.5
Minimalus kabelio sulenkimo spindulys	59 mm
Produkto svoris	166 g
Elektrinė jungtis 1	Kampinis kištukas, kvadratinė forma, 4- polių, tipas C
Elektrinė jungtis 2	Tiesus kištukas, M12x1, 5 polių, A- kodas
Kabelio struktūra	3 x 0,75 mm ²
Kabelio skersmuo	5,9 mm
Kabelio ilgis	2,5 m
Nominalus laidininko skerspjūvis	0,75 mm ²
Apsaugotas įžeminimas	Galimas
Montavimo tipas	Elektromagnetiniame skirstytuve su M2.5 centriniu varžtu Su srieginiu kištuku
Korpuso spalva	Juodas
Kabelio apvalkalo spalva	pilkas
Informacija apie sandariklius	TPE-U(PU)
Informacija apie tvirtinimą	PBT TPE-U(PU)
Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai	PVC
Varžto medžiagos duomenys	Plienas Cinkuota
Informacija apie medžiagas, įkišami kontaktai	alavinių kontaktų lizdas Vario lydinys kištukas, auksiniai kontaktai