

Paleidimo vožtuvas MS4N-EE-1/8-10V24-Z

Gaminio numeris: 542591

FESTO

Elektrinis, oro srautas: iš dešinės į kairę.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	Stūmoklio šliaužiklis
Veikimo būdas	elektrinis
Oro išmetimo funkcija	nedroselijuojantis
Rankinis valdymas	Stūmimas
Numetimo tipas	mechaninė spyruoklė
Valdymo tipas	valdoma
Skirstytuvo funkcija	3/2 uždaras, vienos ritės
Darbinis slėgis	4 ... 10 bar
C reikšmė	4,5 l/sbar
b reikšmė	0,5
Standartinis nominalus srauto debitas	1.000 l/min
Budėjimo ciklas	100 %
Ritės charakteristikos duomenys	24 V DC: 1.8 W
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertinės dujos
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Informacija	atitinka RoHS
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Terpės temperatūra	-10 ... 50 °C
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-10 ... 50 °C
Food-safe	See Supplementary material information
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją su priedais Pasirenkamas
Montavimo pozicija	Bet koks
Srauto kryptis	nereversuojamas
Produkto svoris	273 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	1/8 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 2	1/8 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1/4
Valdomas oro tiekimas	Vidinis
Elektrinis pajungimas	Plug pattern type C to EN 175301-803 Kištukas Pagal DIN EN 175301-803 Kubinės konstrukcijos
Material seals	NBR
Material housing	Padengtas aliuminiu