


Pick&Place DHSP-HMP25-SLT20

Gaminio numeris: 542977

FESTO

Susideda iš modulinės ir kompaktinės pozicionavimo ašių. Skirta tiksliam ir atspariam pritaikymui. Jungtys pritaikytos Festo posūkio pavaram ir griebtuvam. Užsakoma kaip atskira dalis arba kaip sumontuotas komplektas.

Norėdami gauti pasiūlymą, prašome paspausti viršuje esantį simbolį "Fakso užklausa".



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Surinkimas	Pick&Place 3.0
Apkrova	0 ... 6 kg
Z- ašies pavara	SLT-20
Z- ašies pavaros sistema	Pneumatinis
Z ašies eiga	0 ... 200 mm
Kartojimo tikslumas, Z ašies galinė padėtis	± 0,02 mm
Kartojimo tikslumas, Z ašies tarpinė padėtis	± 0,02 mm
Y- ašies pavara	HMP-25
Y- ašies pavaros sistema	Pneumatinis
Tarpinė padėtis, Y ašis	x1
Y ašies eiga	0 ... 400 mm
Kartojimo tikslumas, Y ašies galinė padėtis	± 0,02 mm
Kartojimo tikslumas, Y ašies tarpinė padėtis	± 0,02 mm