


# Tiesinės kreipiamosios DHSL-DGC25-HMPL16

Gaminio numeris: 542979

FESTO

Susideda iš beketės pavaros su riedėjimo guoliais ir lengvos konstrukcijos pozicionavimo ašies. Dinamiškas ir tikslus. Jungtys pritaikytos Festo posūkio pavarom ir griebtuvam. Užsakoma kaip atskira dalis arba kaip sumontuotas komplektas.

Norėdami gauti pasiūlymą, prašome paspausti viršuje esantį simbolį "Fakso užklausa".



## Tech. Duomenys

| Savybės                                      | Reikšmė              |
|--|----------------------|
| Surinkimas                                   | Linijinis portas 1.0 |
| Apkrova                                      | 0 ... 2 kg           |
| Z- ašies pavara                              | HMPL-16              |
| Z- ašies pavaros sistema                     | Pneumatinis          |
| Tarpinė padėtis, Z ašis                      | x1                   |
| Z ašies eiga                                 | 0 ... 160 mm         |
| Kartojimo tikslumas, Z ašies galinė padėtis  | ± 0,02 mm            |
| Kartojimo tikslumas, Z ašies tarpinė padėtis | ± 0,02 mm            |
| Y- ašies pavara                              | DGC-25               |
| Y- ašies pavaros sistema                     | Pneumatinis          |
| Y ašies eiga                                 | 0 ... 3.000 mm       |
| Kartojimo tikslumas, Y ašies galinė padėtis  | ± 0,02 mm            |