


Tiesinės kreipiamosios DHSL-DGE25ZR-HMPL16

Gaminio numeris: 542982

FESTO

Susideda iš elektrinės - diržinės pavaros ir lengvos konstrukcijos pozicionavimo ašies. Dinamiškas pozicionavimas ir modulių įvairovė. Jungtys pritaikytos Festo posūkio pavarom ir griebtuvam. Užsakoma kaip atskira dalis arba kaip sumontuotas komplektas.

Norėdami gauti pasiūlymą, prašome paspausti viršuje esantį simbolį "Fakso užklausa".



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Surinkimas	Linijinis portas 1.0
Apkrova	0 ... 2 kg
Z- ašies pavara	HMPL-16
Z- ašies pavaros sistema	Pneumatinis
Tarpinė padėtis, Z ašis	x1
Z ašies eiga	0 ... 160 mm
Kartojimo tikslumas, Z ašies galinė padėtis	± 0,02 mm
Kartojimo tikslumas, Z ašies tarpinė padėtis	± 0,02 mm
Y- ašies pavara	DGE-25-ZR-KF
Y- ašies pavaros sistema	Elektrinis Krumpliuito diržo pavara su rutuliniais guoliais.
Tarpinė padėtis, Y ašis	betkoks
Y ašies eiga	0 ... 2.000 mm
Kartojimo tikslumas, Y ašies galinė padėtis	± 0,1 mm
Kartojimo tikslumas, Y ašies tarpinė padėtis	± 0,1 mm