


# Trimatės kreipiamosios DHSR-DGE25ZR-2DGE25ZR-HMPL20

Gaminio numeris: 543035

FESTO

Susideda iš elektrinės - diržinės pavaros su rutuliniais guoliais ir ašinių guolių, vertikaliai moduluojama pozicionavimo ašis. Tikslus pozicionavimas. Jungtys pritaikytos Festo posūkio pavarom ir griebtuvam. Užsakoma kaip atskira dalis arba kaip sumontuotas komplektas.

Norėdami gauti pasiūlymą, prašome paspausti viršuje esantį simbolį "Fakso užklausa".



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Surinkimas	Trimatis rėmas 2.0
Apkrova	0 ... 4 kg
Z- ašies pavara	HMPL-20
Z- ašies pavaros sistema	Pneumatinis
Tarpinė padėtis, Z ašis	x1
Z ašies eiga	0 ... 200 mm
Kartojimo tikslumas, Z ašies galinė padėtis	± 0,02 mm
Kartojimo tikslumas, Z ašies tarpinė padėtis	± 0,02 mm
Y- ašies pavara	2x DGE-25-ZR-KF
Y- ašies pavaros sistema	Elektrinis Krumplioto diržo pavara su 2x rutuliniais guoliais.
Tarpinė padėtis, Y ašis	betkoks
Y ašies eiga	0 ... 1.000 mm
Kartojimo tikslumas, Y ašies galinė padėtis	± 0,1 mm
Kartojimo tikslumas, Y ašies tarpinė padėtis	± 0,1 mm
X- ašies pavara	DGE-25-ZR-KF
X- ašies pavaros sistema	Elektrinis Krumplioto diržo pavara su rutuliniais guoliais.
Tarpinė padėtis, X ašis	betkoks
X ašies eiga	0 ... 3.000 mm
Kartojimo tikslumas, X ašies galinė padėtis	± 0,1 mm
Kartojimo tikslumas, X ašies tarpinė padėtis	± 0,1 mm