


Pick&Place DHSP-HSP25

Gaminio numeris: 543049

FESTO

Manipulatorius "Paimti ir padėti" – tai kompaktinė ir dinamiška sistema su pneumatine ar elektrine pavara, skirta dviejų krypčių judesiui. Mechaninės sąsajos pritaikytos Festo posūkio pavarams ir griebtuvams. Užsakoma dalimis arba kaip sumontuota ir instaliavimui paruošta sistema.

Norėdami gauti pasiūlymą, prašome paspausti viršuje esantį simbolį "Fakso užklausa".



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Surinkimas	Pick&Place 1.0
Apkrova	0 ... 1,6 kg
Z- ašies pavaros sistema	Pneumatinis
Z ašies eiga	20 ... 70 mm
Kartojimo tikslumas, Z ašies galinė padėtis	± 0,02 mm
Kartojimo tikslumas, Z ašies tarpinė padėtis	± 0,02 mm
Y- ašies pavara	HSP-25
Y- ašies pavaros sistema	Pneumatinis
Y ašies eiga	52 ... 170 mm
Kartojimo tikslumas, Y ašies galinė padėtis	± 0,02 mm
Kartojimo tikslumas, Y ašies tarpinė padėtis	± 0,02 mm