


# Maitinimo tinklo išėjimo lizdas NECU-G78G4-C2

Gaminio numeris: 543108

FESTO

Moduliniam elektriniam terminalui CPX.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Paremtas standartu	EN 61984
Leidimas	c CSA us (OL)
Produkto svoris	58,7 g
Elektrinė jungtis 1	Tiesus kištukas, 7/8", 4-polių
Kištuko kodavimas	ODVA AutoSIG
Elektrinė jungtis 2	Įsuktas terminalas
Nominalus DC įtampos lygis	0 ... 250 V
Nominalus AC įtampos lygis	0 ... 250 V
Leistina srovės apkrova prie 40°C	10 A
Atsparumas smūgiams	2,5 kV
Leistinas kabelio skersmuo	6 ... 12 mm
Gnybto skerspjuvis	≤ 1,5 mm <sup>2</sup>
Apsaugos klasė	IP67
Aplinkos temperatūra	-25 ... 80 °C
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Informacija	atitinka RoHS
Užterštumo laipsnis	3
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
Material housing	PA
Korpuso spalva	Juodas
Material of union nut	Nickel-plated die-cast zinc
Material seals	FPM NBR
Material electrical contact	Gold-plated copper alloy