


# Lygiagretaus motavimo komplektas EAMM-U-D60-52C

Gaminio numeris: 543168

FESTO

Suitable for electric drives.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	63
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	4.000 1/min
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Inercijos masės momentas	70,5 kgmm <sup>2</sup>
Tuščios eigos momentas	0,3 Nm
Keičiamas momentas	5,5 Nm
Produkto svoris	1.630 g
Informacija	Turi PWIS medžiagų