


Lygiagretaus motavimo komplektas EAMM-U-E48-52C

Gaminio numeris: 543233

FESTO

Suitable for electric drives.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--------------------------|--------------------------|
| Dydis | 40 |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Maksimalus greitis | 3.000 1/min |
| Saugojimo temperatūra | -25 ... 60 °C |
| Sąlyginė oro drėgmė | 0 - 95 % |
| Apsaugos klasė | IP40 |
| Aplinkos temperatūra | 0 ... 50 °C |
| Inercijos masės momentas | 71,138 kgmm ² |
| Tuščios eigos momentas | 0,3 Nm |
| Keičiamas momentas | 5,5 Nm |
| Produkto svoris | 1.800 g |
| Informacija | Turi PWIS medžiagų |