

Plastikiniai vamzdeliai PEN-16X2,5-SW

Gaminio numeris: 543245

FESTO

kalibruota išorė, QS- tipo jungtims, Polietilenas (netinka kontaktui su maisto produktais)



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras	16 mm
Lenkimo spindulys atitinkantis srautą	122 mm
Vidinis diametras	10,8 mm
Min. lenkimo spindulys	57,5 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1 MPa
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 10 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 145 psi
Nuoroda į darbinį slėgį	Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C
Leidimas	TÜV
Skyriaus sertifikatas	B 013277 0506 00
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-:] Water (liquid, free of ice)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Švaros klasė	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Aplinkos temperatūra	-30 ... 60 °C
Produkto svoris pagal ilgį	0,1029 kg/m
Pneumatinis pajungimas	Kištuko jungties išorinis skersmuo 16mm
Spalva	Juodas
Atramos kietumas	D 52 +/-3
Informacija	atitinka RoHS
Material tubing	PE