


Jungtis KVI-CP-3-SSD

Gaminio numeris: 543252

FESTO

valdymo spintoms.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo tipas	Su išoriniu sriegiu
Produkto svoris	48 g
Elektrinis pajungimas	5-poliai Kištuko lizdas Tiesus lizdas / tiesus kištukas M9 Kištukas
Nominalus DC įtampos lygis	60 V
Apsaugos klasė	IP65 IP67
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Material housing	Žalvaris Nikeliuota
Material seals	NBR
Montavimo pozicija	Bet koks