


**Mova**  
**EAMC-42-50-11-12**  
Gaminio numeris: 543424

**FESTO**



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Laikiklio skersmuo 1	11 mm
Laikiklio skersmuo 2	12 mm
Dydis	42
Nominalus ilgis	50 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	6.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Aplinkos temperatūra	-25 ... 60 °C
Inercijos masės momentas	34,8 kgmm <sup>2</sup>
Keičiamas momentas	17 Nm
Produkto svoris	138 g
Informacija	atitinka RoHS