


Operatoriaus įtaisas FED-710

Gaminio numeris: 543443

FESTO

Valdymo pultas su LCD grafiniu displejumi, jungtis su PLV.
Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2010.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo aukštis	71 mm
Aukštis	187 mm
Ilgis	232 mm
Priekinės panelės maksimalus storis	5 mm
Naudojama atmintis	32 Mbyte
Realaus laiko laikrodis	Taip
Nukrypimas nuo realaus laiko laikrodžio	130 s/mėn
Spalvų skaičius	64 k
Displėjus	Spalva TFT
Displėjaus savybės	Touchscreen
Displėjaus dydis	7,5"
Baterijos dubliavimas	3 V / 270 mA Litis
Nominalus DC įtampos lygis	18 ... 30 V
Indikatoriaus skiriamoji geba	VGA, 640x480 Pixel
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Srovės sunaudojimas prie nominalios darbinės įtampos	1,1 A
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvimus
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Sąlyginė oro drėgmė	5 - 85 % nesikondensuojantis
Apsaugos klasė	IP65 priekis, IP20 galas
Aplinkos temperatūra	0 ... 45 °C
Leidimas	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Produkto svoris	1.600 g
AUX sąsaja	Sub-D 9 galvučių Kištuko lizdas
Spausdintuvo sąsaja	RS232 Sub-D 15-galvučių Kištuko lizdas
PLV sąsaja	RS232 Sub-D 15-galvučių Kištukas
USB jungtis	Taip
Ethernet sąsaja	RJ45 10/100 MBd antra Ethernet jungtis optinė 10 mBd
Montavimo tipas	Instaliavimas į priekinę panelę
Informacija	atitinka RoHS