

# Operatoriaus įtaisas FED-5000

Gaminio numeris: 543447  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Valdymo pultas su LCD grafiniu displejumi, jungtis su PLV, su 1 funkciniais klavišais.

Type to be discontinued. Available until 2017. See Support Portal for alternative products.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo aukštis	101 mm
Aukštis	307 mm
Ilgis	392 mm
Priekinės panelės maksimalus storis	5 mm
Naudojama atmintis	32 Mbyte
Naudojamų LED diodų skaičius	1
Funkcinių klavišų skaičius	1
Realaus laiko laikrodis	Taip
Įvykių sąrašas	1.024
Įsiminimo būdas	32 kByte
Aliarmas	1.024
Nukrypimas nuo realaus laiko laikrodžio	130 s/mėn
Spalvų skaičius	64 k
Sistemos LED skaičius	4
Displėjus	Spalva TFT
Displėjaus savybės	Touchscreen
Displėjaus dydis	15"
Baterijos dubliavimas	3 V / 270 mA Litis
Nominalus DC įtampos lygis	18 ... 30 V
Indikatoriaus skiriamoji geba	XGA, 1024x768 Pixel
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Srovės sunaudojimas prie nominalios darbinės įtampos	1,5 A
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Sąlyginė oro drėgmė	5 - 85 % nesikondensuojantis
Apsaugos klasė	IP65 priekis, IP20 galas
Aplinkos temperatūra	0 ... 45 °C
Leidimas	c UL us - Listed (OL) RCM Mark
Produkto svoris	3.800 g
AUX sąsaja	Sub-D 9 galvučių Kištuko lizdas
Spausdintuvo sąsaja	RS232 Sub-D 15-galvučių Kištuko lizdas
PC sąsaja	RS232 Sub-D 15-galvučių

Savybės	Reikšmė
	Kištuko lizdas
Programavimo sąsaja	9,6 - 38,4 kBd
PLV sąsaja	RS232 Sub-D 15-galvučių Kištukas
Ethernet sąsaja	RJ45 10/100 MBd antra Ethernet jungtis optinė 10 mBd
Montavimo tipas	Instaliavimas į priekinę panelę
Programinė įranga	FED Designer 6.06 arba aukštesnė versija