



Reguliavimo plokštė VABF-S3-2-R5C2-C-6

Gaminio numeris: 543540

FESTO

Skirstytuvų salai VDMA-01/02, standartinis pajungimas pagal 15407-1, iki 6 bar.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Plotis	18 mm
Paremtas standartu	ISO 15407-1
Montavimo pozicija	Bet koks
Pneumatiniai elementai montuojami vienas ant kito	Pressure regulator for 2 and 4 reversible
Valdiklio funkcija	Pastovus išėjimo slėgis su antriniu išmetimu
Slėgio dydžio pasirinkimas	galimas
Slėgio reguliavimo diapazonas Mpa	0,05 ... 0,6 MPa
Slėgio valdymo diapazonas	0,5 ... 6 bar
Slėgio reguliavimo diapazonas psi	7,25 ... 87 psi
Iėjimo slėgis 1	0,5 ... 10 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apsaugos klasė	IP65 NEMA 4
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	245 g
vertikalaus tvirtinimo būdas	ant maitinimo bloko ant individualios plokštės
Manometro pajungimas	su išlaikymo gnybtu
Informacija	atitinka RoHS
Material control panel	PA
Material regulator housing	Padengtas aliuminiu