

Diafragminis oro džiovintuvas LDM1-1/2-D-MAXI-300

Gaminio numeris: 543667


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Sausam ir švariam suslėgtam orui.

Perspėjimas: Kad užtikrinti ilgalaikį nesutrinkamą įtaiso darbą, oras privalo būti nufiltruotas 0.01 µm mikro-filtru (liekančios dalelės < 0.1 µm, liekanti alyva < 0.1 mg į kubinį metrą)!

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Dydis | Maksi |
| Serijos | D |
| Montavimo pozicija | vertikalus +/- 5° |
| Konstrukcija | Membraninis džiovintuvas |
| Darbinis slėgis | 3 ... 12,5 bar |
| Standartinis nominalus srauto debitas | 300 l/min |
| Darbinė terpė | Oro kokybės klasė 1:7:1 pagal DIN ISO 8573-1 |
| Slėgio rasos taško sumažinimas | 20 K |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Saugojimo temperatūra | -20 ... 60 °C |
| Terpės temperatūra | 2 ... 50 °C |
| Aplinkos temperatūra | 2 ... 50 °C |
| Produkto svoris | 1.800 g |
| Montavimo tipas | Instaliavimas į liniją su priedais Pasirenkamas |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | G1/2 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | G1/2 |
| Material housing | Cinkuota |
| Material bowl | Aliuminio liejinys |