

Diafragminis oro džiovintuvas LDM1-3/4-D-MAXI-1000

Gaminio numeris: 543672


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Sausam ir švariam suslėgtam orui.

Perspėjimas: Kad užtikrinti ilgalaikį nesutrinkamą įtaiso darbą, oras privalo būti nufiltruotas 0.01 µm mikro-filtru (liekančios dalelės < 0.1 µm, liekanti alyva < 0.1 mg į kubinį metrą)!

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Maksi
Serijos	D
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Konstrukcija	Membraninis džiovintuvas
Darbinis slėgis	3 ... 12,5 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	1.000 l/min
Darbinė terpė	Oro kokybės klasė 1:7:1 pagal DIN ISO 8573-1
Slėgio rasos taško sumažinimas	17 K
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Saugojimo temperatūra	-20 ... 60 °C
Terpės temperatūra	2 ... 50 °C
Aplinkos temperatūra	2 ... 50 °C
Produkto svoris	2.350 g
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją su priedais Pasirenkamas
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G3/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G3/4
Material housing	Cinkuota
Material bowl	Aliuminio liejinys