



Priartėjimo jutiklis SME-8M-DS-24V-K-0,3-M5D

Gaminio numeris: 543864

FESTO

Elektrinis, pavarom su 8 mm pločio grioveliu. Montuojamas iš viršaus, M5 šakutė.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Leidimas	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus
Informacija	Be vario ir PTFE. atitinka RoHS
Matavimo principas	Magnetinis
Aplinkos temperatūra	-40 ... 70 °C
Jungiklio išėjimas	Su kontaktu, dvipolis
Komutavimo elemento funkcija	Normaliai atviras kontaktas
Maksimali išėjimo srovė	500 mA
Maksimali išėjimo srovė montavimo dalyse	80 mA
Maksimali kontaktinė galia, kintama srovė	10 VA
Maksimali kontaktinė galia, nuolatinė srovė	10 W
Maksimali perjungimo galia DC montavimo detalėse	2,4 W
Maksimali perjungimo galia AC montavimo detalėse	2,4 VA
Įtampos kritimas	1,17 V
Atsparumas trumpam jungimui	Ne
Perkrovimo galimybė	Negalimas
Nominalus AC įtampos lygis	5 ... 30 V
Nominalus DC įtampos lygis	5 ... 30 V
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	Ne
Elektrinis pajungimas	Jungtis su kabeliu M5x0,5 3-poliai Sukamas sriegis
Jungties išėjimo kryptis	ašinis
Laido bandymo sąlygos	Lanksti kabelio apsauga : 5 milijonai ciklų, lenkimo spindulys 75 mm Atsparumas lenkimui pagal Festo normas, bandymo sąlygos pagal užklausimą. Bandytas pagal užklausimą
Kabelio ilgis	0,3 m
Kabelio priedas	Standartinis + tinkamas apsauginiuose vikšruose
Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai	TPE-U(PU) alyvai atsparūs
Montavimo tipas	suspaustas įdedama į lizdą iš apačios
Produkto svoris	6,3 g
Informacija apie tvirtinimą	Nikeliuota Žalvaris PA TPE-U(PU) aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Aplinkos temperatūra	-5 ... 70 °C
Apsaugos klasė	IP65 IP68