



Priartėjimo jutiklis

SMT-8M-PS-24V-K-0,3-M8D

Gaminio numeris: 543866

FESTO

elektrinis, bekontaktinis, PNP, pavaroms su T- grioveliu, montavimas iš viršaus, su kištuku M8.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Leidimas	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus
Informacija	Be vario ir PTFE. atitinka RoHS
Matavimo principas	Magnetovaržinis
Aplinkos temperatūra	-20 ... 70 °C
Jungiklio išėjimas	PNP
Komutavimo elemento funkcija	Normaliai atviras kontaktas
Maksimali išėjimo srovė	100 mA
Maksimali kontaktinė galia, nuolatinė srovė	3 W
Atsparumas trumpam jungimui	Pulsuojantis
Perkrovimo galimybė	Galimas
Nominalus DC įtampos lygis	10 ... 30 V
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	visoms elektrinėms jungtims
Elektrinis pajungimas	Jungtis su kabeliu M8x1 3-poliai Sukamas sriegis
Jungties išėjimo kryptis	ašinis
Laido bandymo sąlygos	Lanksti kabelio apsauga : 5 milijonai ciklų, lenkimo spindulys 75 mm Atsparumas lenkimui pagal Festo normas, bandymo sąlygos pagal užklausimą. Bandymas pagal užklausimą
Kabelio ilgis	0,3 m
Kabelio priedas	Standartinis + tinkamas apsauginiuose vikšruose
Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai	TPE-U(PU) alyvai atsparūs
Montavimo tipas	suspaustas įdedama į lizdą iš apačios
Produkto svoris	8,9 g
Informacija apie tvirtinimą	Žalvaris PA TPE-U(PU) aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis Nikeluota
Aplinkos temperatūra	-5 ... 70 °C
Apsaugos klasė	IP65 IP68