


# Priartėjimo jutiklis

## SMT-8M-PS-24V-K-2,5-OE

Gaminio numeris: 543867

FESTO

elektrinis, bekontaktinis, PNP, pavaroms su T- grioveliu, montavimas iš viršaus, su kabeliu.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Leidimas	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvimus
Informacija	Be vario ir PTFE. atitinka RoHS
Matavimo principas	Magnetovaržinis
Aplinkos temperatūra	-20 ... 70 °C
Jungiklio išėjimas	PNP
Komutavimo elemento funkcija	Normaliai atviras kontaktas
Maksimali išėjimo srovė	100 mA
Maksimali kontaktinė galia, nuolatinė srovė	3 W
Įtampos kritimas	≤ 2 V
Atsparumas trumpam jungimui	Pulsuojantis
Perkrovimo galimybė	Galimas
Nominalus DC įtampos lygis	10 ... 30 V
Apsaugotas nuo poliarizavimo pakeitimo	visoms elektrinėms jungtims
Elektrinis pajungimas	Kabelis 3- šerdys
Jungties išėjimo kryptis	ašinis
Laido bandymo sąlygos	Lanksti kabelio apsauga : 5 milijonai ciklų, lenkimo spindulys 75 mm Atsparumas lenkimui pagal Festo normas, bandymo sąlygos pagal užklausimą. Bandymas pagal užklausimą
Kabelio ilgis	2,5 m
Kabelio priedas	Standartinis + tinkamas apsauginiuose vikšruose
Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai	TPE-U(PU) alyvai atsparūs
Montavimo tipas	suspaustas įdedama į lizdą iš apačios
Produkto svoris	29,8 g
Informacija apie tvirtinimą	PA aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Aplinkos temperatūra	-5 ... 70 °C
Apsaugos klasė	IP65 IP68