


Priartėjimo jutiklis SMT-8M

Gaminio numeris: 543893

FESTO

Magnetinis, bekontaktis, T-grioveliai.
Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.



Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

| Savybės | Reikšmė |
|---------------------------------------|---|
| Leidimas | C-Tick c UL us - Listed (OL) |
| CE ženklas (žr. deklaraciją) | atitinka EU-EMV reikalavimus atitinka EU-Ex apsaugos reikalavimus (ATEX) |
| Informacija | Be vario ir PTFE. atitinka RoHS |
| Matavimo principas | Magnetovaržinis |
| Aplinkos temperatūra | -20 ... 70 °C |
| Jungiklio išėjimas | NPN PNP bekontaktis 2 laidų |
| Komutavimo elemento funkcija | Normaliai uždaras kontaktas Normaliai atviras kontaktas |
| Maksimali išėjimo srovė | 80 ... 100 mA |
| Atsparumas trumpam jungimui | Pulsuojantis |
| Perkrovimo galimybė | Galimas |
| Nominalus DC įtampos lygis | 8 ... 30 V |
| Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo | visoms elektrinėms jungtims |
| Jungties išėjimo kryptis | ašinis |
| Kabelio ilgis | 0,2 ... 30 m |
| Montavimo tipas | suspaustas įdedama į lizdą iš apačios |
| Aplinkos temperatūra | -5 ... 70 °C |
| Apsaugos klasė | IP65 IP68 |