



T įkišama jungtis NEDU-M8D3-M8T4

Gaminio numeris: 544391

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Prijungimo dažnis	100
Nominalus AC įtampos lygis	32 V
Nominalus DC įtampos lygis	32 V
Nominali darbinė kintama įtampa	32 V
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	32 V
Leidžiama srovės apkrova	2 A
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Saugojimo temperatūra	-25 ... 85 °C
Apsaugos klasė	IP65 IP67
Aplinkos temperatūra	-25 ... 85 °C
Maksimalus priveržimo momentas	0,3 Nm
Produkto svoris	9,5 g
Elektrinis pajungimas	pagal EN 60947-5-2 Kištukas / Lizdas M8x1 / M8x1 4-galvučių / 3-galvučių
Montavimo tipas	Su sriegiu
Korpuso spalva	Juodas
Informacija apie užveržimą	Žalvaris chromu padengta Nikeliuota
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie tvirtinimą	PA
Informacija apie medžiagas, įkišami kontaktai	Žalvaris Auksoota