


# Kabelio lizdas NECU-M8G4

Gaminio numeris: 544392

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Leistinas kabelio skersmuo	3,5 ... 5 mm
Paremtas standartu	EN 61984
Montavimo pozicija	Bet koks
Prijungimo dažnis	500
Nominalus AC įtampos lygis	0 ... 30 V
Nominalus DC įtampos lygis	0 ... 30 V
Atsparumas smūgiams	0,8 kV
Leidžiama srovės apkrova	3 A
Užterštumo laipsnis	3
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Saugojimo temperatūra	-40 ... 80 °C
Apsaugos klasė	IP67
Aplinkos temperatūra	-40 ... 80 °C
Maksimalus kištuko veržimo momentas.	0,3 Nm
Produkto svoris	9,5 g
Gnybto skerspjūvis	0,14 ... 0,5 mm <sup>2</sup>
Elektrinis pajungimas	Kištuko lizdas, pajungimas tiesiai M8x1 4-poliai
Montavimo tipas	Su įsriegiama veržle
Korpuso spalva	Juodas
Informacija apie užveržimą	Žalvaris Nikeliuota
Informacija	atitinka RoHS
Informacija apie tvirtinimą	CuZn, nikeliuota PBT
Informacija apie medžiagas, įkišami kontaktai	Žalvaris Auksuota