


Slėgio jutiklis VMPAF-FB-PS-1

Gaminio numeris: 545352
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2019. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Plotis	21 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbinis slėgis	-0,9 ... 10 bar
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Leistini įtampos svyravimai	+/- 25 %
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Tikslumas, FS	2,5 %FS
Informacija	atitinka RoHS