


Elektromagnetinis skirstytuvas MD-3/2-24DC-PI-IA-EX

Gaminio numeris: 546022
Nebetiekiamas produktas

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	3/2 uždaras, vienos ritės
Veikimo būdas	elektrinis
Plotis	30 mm
Standartinis nominalus srauto debitas	13 l/min
Darbinis slėgis	1 ... 8 bar
Konstrukcija	Mažytė vieta
Numetimo tipas	mechaninė spyruoklė
Apsaugos klasė	IP65
Nominalus dydis	0,6 mm
Tinklelio matmuo	42 mm
Oro išmetimo funkcija	nedroseliuojantis
Paremtas standartu	ISO 15218
Sandarinio principas	švelnus
Montavimo pozicija	Bet koks
Atitinka standartus	ISO 15218
Rankinis valdymas	nėra
Valdymo tipas	tiesioginis
Srauto kryptis	nereversuojamas
Sutapimo nebuvimas	Ne
b reikšmė	0,52
C reikšmė	0,075 l/sbar
Išjungimo laikas	50 ms
Ijungimo laikas	9 ms
Budėjimo ciklas	100%
Reikalinga srovė	27 mA
Maksimali jėgimo galia	1,6 W
Maksimali jėgimo įtampa	28 V
Maksimali jėgimo srovė	115 mA
naudingas induktyvumas	nereikšmingai mažas
naudinga talpa	nereikšmingai mažas
ATEX kategorijos dujos	II 2G
Dujų rūšis apsaugai nuo sprogiimo	Ex ia IIC T6 X
ATEX kategorijos dulkės	II 2D
Dulkių rūšis apsaugai nuo sprogiimo	Ex tD A21 IP65 T80°C X
Nesprogi aplinkos temperatūra	-20°C ≤ Ta ≤ +50°C
Skyriaus sertifikatas	PTB 09 ATEX 2043
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-Ex apsaugos reikalavimus (ATEX)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Terpės temperatūra	-20 ... 70 °C
Produkto svoris	140 g
Elektrinis pajungimas	Pagal DIN EN 175301-803 A forma
Montavimo tipas	Ant pajungimo pado

Savybės	Reikšmė
	Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Pajungimo padas
Pneumatinis pajungimas, portas 2	Pajungimo padas
Pneumatinis pajungimas, portas 3	M5
Informacija	atitinka RoHS
Informacija apie sandariklius	HNBR VMQ