



# Elektromagnetinių skirstytuvų kolektorius BMFH-2-3-1/8

Gaminio numeris: 546046  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2018. Ieškote prekės alternatyvos kataloge



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	2x3/2 uždaras, vienos ritės
Veikimo būdas	elektrinis
Standartinis nominalus srauto debitas	50 l/min
Darbinis slėgis	0 ... 8 bar
Konstrukcija	Skirstytuvas grąžinamas spyruokle
Numetimo tipas	mechaninė spyruoklė
Apsaugos klasė	IP65
Nominalus dydis	1,3 mm
Sandarinio principas	švelnus
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	2
Valdymo tipas	tiesioginis
Išjungimo laikas	10 ms
Ijungimo laikas	10 ms
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-5 ... 40 °C
Produkto svoris	273 g
Elektrinis pajungimas	Kištukas
Montavimo tipas	Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1/8
Informacija apie sandariklius	NBR
Informacija apie tvirtinimą	Aliuminis anoduotas