


Paskirstytojas FCK-3-PK-9-N

Gaminio numeris: 546068

FESTO

Metalinė versija



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	7 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	0 ... 10 bar
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Produkto svoris	28 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	9 mm vidinio skersmens žarnelės jungčiai su veržle
Pneumatinis pajungimas, portas 2	3 mm vidinio skersmens žarnelės jungčiai su veržle
Material housing	Aliuminio liejinys