


Elektrinė sąsaja CPV14-GE-DI02-8

Gaminio numeris: 546190

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
CP šakos praplėtimas	Taip 32 įėjimai 32 išėjimai
Fieldbus sąsaja	Pasirenkamas Socket and plug, M12x1, 5-pin, B-coded Sub-D, 9 polių, lizdas
Įrenginio-specifinė diagnostika	Įrenginio diagnostinis ryšys (DPV0) Trūksta modulio CP eilutės plėtinyje Trumpas jungimas / perkrova, išėjimai Nepakankama įtampa, išėjimai Nepakankama įtampa, jutiklio maitinimas Nepakankama įtampa, skirstytuvai
Komunikacijų tipai	Cikliškos komunikacijos
Parama konfigūruojant	DDB laikmena ir *.bmp
Maksimalus elektromagnetinių ričių skaičius su šakos praplėtimu	48
Maksimalus elektromagnetinių ričių skaičius	16
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	visoms elektrinėms jungtims
Sparta, bodais	9,6 kBaud ... 12 MBaud Automatinis nustatymas
Nominalus DC įtampos lygis	20,4 ... 26,4 V
Maksimalus išėjimų skaičius	16 ričių ir 32 išėjimai 48 ritės
Maksimalus įėjimų skaičius	32
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Galios susilpnėjimo mažinimas	10 ms
Liekamoji pulsacija	4 Vss
Srovės sunaudojimas prie nominalios darbinės įtampos, apkrova	Priklausomai nuo skirstytuvo tipo
Srovės sunaudojimas prie nominalios darbinės įtampos	Electronics: ≤ 100 mA Jutiklio maitinimas: priklauso nuo jutiklio
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Leidimas	c UL us - Recognized (OL)
Produkto svoris	310 g
Adresavimo diapazonas	1 ... 125 Reguliavimas panaudojant perjungimo modulį
Fieldbus sertifikavimas	PNO
Elektrinis izoliavimas, fieldbus sąsaja	Optomova
Magistralės-specifinis LED displejus	MAGISTRALĖ: komunikacijos ir konfigūracijos klaidos
Produkto-specifinis LED displejus	12/14: persijungimo būsena skirstytuvuose POWER: darbinė įtampa elektronikai ir apkovos maitinimui

Savybės	Reikšmė
Produkto ID	Produkto diapazonas: 4: skirstytuvai
Material cover	PA - sustiprintas
Material seals	CR NBR
Material housing	Padengtas aliuminiu
Informacija	atitinka RoHS