

# Plastikiniai vamzdeliai

## PAN-6X1-NT

Gaminio numeris: 546285

FESTO

standartinė O.D šlangutė, gali atlaikyti aukštas šilumines ir mechanines apkrovas.



### Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras	6 mm
Lenkimo spindulys atitinkantis srautą	32 mm
Vidinis diametras	4 mm
Min. lenkimo spindulys	14 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,9 MPa
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 19 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 275,5 psi
Leidimas	TÜV
Maritime classification	see certificate
Skyriaus sertifikatas	B 013277 0506 00
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-30 ... 80 °C
Produkto svoris pagal ilgį	0,016 kg/m
Pneumatinis pajungimas	Kištuko jungties išorinis skersmuo 6mm 4 mm vidinio skersmens žarnelės jungčiai su veržle 4 mm vidinio skersmens žarnelės jungčiai
Spalva	bespalvis
Atramos kietumas	D 55 +/-3
Informacija	atitinka RoHS
Material tubing	TPE-A