

Plastikiniai vamzdeliai

PAN-16X2-NT

Gaminio numeris: 546289

FESTO

standartinė O.D šlangutė, gali atlaikyti aukštas šilumines ir mechanines apkrovas.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras	16 mm
Lenkimo spindulys atitinkantis srautą	94 mm
Vidinis diametras	12 mm
Min. lenkimo spindulys	67 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,4 MPa
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 14 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 203 psi
Leidimas	TÜV
Maritime classification	see certificate
Skyriaus sertifikatas	B 013277 0506 00
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-30 ... 80 °C
Produkto svoris pagal ilgį	0,092 kg/m
Pneumatinis pajungimas	Kištuko jungties išorinis skersmuo 16mm
Spalva	bespalvis
Atramos kietumas	D 55 +/-3
Informacija	atitinka RoHS
Material tubing	TPE-A