

# Kompaktiškas cilindras

## ADVU-3/4"-1/4"-P-A

Gaminio numeris: 546369

FESTO

Su padėties sekimu. Kotas su vidiniu sriegiu  
Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.  
Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2011.



### Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Ėiga	0,25 "
Stūmoklio diametras	3/4"
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Koto galas	Vidinis sriegis
Darbinis slėgis	14,5 ... 145 Psi
Darbinė terpė	Filtruotas suslėgtas oras
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Aplinkos temperatūra	-4 ... 176 °F
Smūgio energija galinėse padėtyse	0,1033 J
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	32 lbf
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	42 lbf
Judanti masė 0 mm eigos	0,705 oz
Papildomas svoris 10mm ilgiui	0,811 oz
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	5,256 oz
Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui	0,212 oz
Pneumatinis pajungimas	UNF10-32
Darbinis slėgis [psi]	14,5 ... 145 psi
Informacija apie uždengimą	Aliuminio liejinys
Informacija apie dinامينius sandariklius	TPE-U(PU) NBR
Informacija apie stūmoklio kotą	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Informacija apie cilindro įvorę	Aliuminio liejinys