

Apvalus cilindras DSNU-1/2"-2"-P-A-B

Gaminio numeris: 546388

FESTO

Atitinka DIN ISO 6432, pozicionavimo sekimui, įvairios montavimo galimybės, su ir be papildomų montavimo komponentų. Su reguliojamais amortizaciniais žiedais galinėse padėtyse.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|--|
| Eiga | 2 " |
| Stūmoklio diametras | 1/2" |
| Stūmoklio koto sriegis | 10-32 UNF-2A |
| Paremtas standartu | ISO 6432 |
| Dempferiavimas | P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Koto galas | Išorinis sriegis |
| Konstrukcija | Stūmoklis Stūmoklio kotas |
| Pozicijos atpažinimas | priartėjimo jutikliams |
| Variantai | Cilindro kotas vienoje pusėje |
| Operating pressure MPa | 0,1 ... 1 MPa |
| Darbinis slėgis | 1 ... 10 bar |
| Darbo režimas | dvipusio veikimo |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Aplinkos temperatūra | -4 ... 176 °F |
| Smūgio energija galinėse padėtyse | 0,0516 ft-lbf |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 11,4 lbf |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 15,3 lbf |
| Judanti masė 0 mm eigos | 0,653 oz |
| Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui | 0,071 oz |
| Pagrindinis svoris 0 mm eigai | 2,646 oz |
| Papildomas svoris 10mm ilgiui | 0,141 oz |
| Montavimo tipas | su priedais |
| Pneumatinis pajungimas | 10-32 UNF-2B |
| Material cover | Aliuminio liejinys |
| Material seals | NBR TPE-U(PU) |
| Material piston rod | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |
| Material cylinder barrel | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |