


# Apvalus cilindras DSNU-3/4"-6"-PPV-A

Gaminio numeris: 546410

FESTO

DIN ISO 6432, priartėjimo pajautimui. Su reguliuojamais amortizaciniais žiedais galuose. Plačios tvirtinimo galimybės.



## Tech. Duomenys

| Savybės  | Reikšmė  |
|--|--|
| Eiga   | 6 "  |
| Stūmoklio diametras                                      | 3/4"   |
| Stūmoklio koto sriegis                                   | 5/16-24 UNF-2A   |
| Paremtas standartu                                       | ISO 6432   |
| Dempferiavimas   | PPV: reguliuojamas pneumatinis amortizavimas iš abiejų pusių                       |
| Montavimo pozicija                                       | Bet koks   |
| Koto galas   | Išorinis sriegis   |
| Konstrukcija   | Stūmoklis<br>Stūmoklio kotas   |
| Pozicijos atpažinimas                                    | priartėjimo jutikliams   |
| Variantai  | Cilindro kotas vienoje pusėje  |
| Operating pressure MPa                                   | 0,1 ... 1 MPa  |
| Darbinis slėgis  | 1 ... 10 bar   |
| Darbo režimas  | dvipusio veikimo   |
| Darbinė terpė  | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]                                   |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei                  | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                            | 2 - Moderate corrosion stress  |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Aplinkos temperatūra                                     | -4 ... 176 °F  |
| Smūgio energija galinėse padėtyse                        | 0,1475 ft-lbf  |
| Dempferiavimo ilgis                                      | 0,67 "   |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 35,6 lbf   |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance    | 42,4 lbf   |
| Judanti masė 0 mm eigos                                  | 1,552 oz   |
| Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui             | 0,141 oz   |
| Pagrindinis svoris 0 mm eigai                            | 6,589 oz   |
| Papildomas svoris 10mm ilgiui                            | 0,254 oz   |
| Montavimo tipas  | su priedais  |
| Pneumatinis pajungimas                                   | 1/8 NPT  |
| Material cover   | Aliuminio liejinys   |
| Material seals   | NBR<br>TPE-U(PU)   |
| Material piston rod                                      | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis   |
| Material cylinder barrel                                 | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis   |