

Pagrindinis skirstytuvas LR-D-MINI


Gaminio numeris: 546430

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

[be padų su srieginiais pajungimais](#)

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Mini
Serijos	D
Vykdiklio užraktas	Pasukama rankenėlė su užraktu
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	tiesiogiai valdomas diafragmos reguliatorius
Valdiklio funkcija	Pastovus išėjimo slėgis su pirminiu slėgio kompensatoriumi su antriniu išmetimu
Manometras	Prepared for G1/8
Darbinis slėgis	13,8 ... 240 Psi
Slėgio valdymo diapazonas	6,9 ... 180 Psi
Maksimali slėgio histerezė	3 Psi
Standartinis nominalus srauto debitas	28 cfm
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertinės dujos
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Oro švarumo klasė išėjime	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertinės dujos
Terpės temperatūra	14 ... 140 °F
Aplinkos temperatūra	14 ... 140 °F
Produkto svoris	10,5 oz
Montavimo tipas	Instaliavimas į priekinę panelę Instaliavimas į liniją su priedais
Informacija	atitinka RoHS
Material of connecting plate	Cinkuota
Material seals	NBR
Material housing	Cinkuota